

Garant**Mandrin de perçage Type ADB, BT 50, Plage de serrage: 0,5-16mm****Données de commande**

N° commande	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.
Précision de concentricité < 20 µm.
Avec arrosage interne max. 50 bars.

Livraison:

Avec **clé de serrage**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	110 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Plage de serrage	0,5 - 16 mm
Ø ext. D	57 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 6 mm	627481 6
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50