

Garant**Mandrin de frettage Type ADB, BT 50 A = 100, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

N° commande	303445 16
GTIN	4045197487223
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

Ø D ₂	27 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	34 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Sous-armoire	354290
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 50	354225 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50

Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50