

Garant**CCMT 09T308, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260060 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817136 |
| Classe d'article | 21G |

Description

CCMT 09T308 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
Brise-copeaux: VS
Tolérance: ZA
Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

| | |
|------------------------|-----------------|
| Application principale | M |
| Condition de coupe | Continue |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Nuance | HB7120-1 |
| Brise-copeaux | VS |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |

| | |
|---|-------------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 90 - 290 m/min |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CCMT 09T308 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | ZA |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |