

**Garant****DC.T 070202, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Classe d'article	21G

## Description

DCMT 070202 HB7120-1 Nuance: HB7120-1  
Brise-copeaux: VS  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage