

**Garant**
**Mandrin de frettage Type ADB, BT 40 A = 130, Ø serrage D1: 20mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 303427 20     |
| GTIN             | 4045197649454 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description**
**Exécution:**

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

**Norme:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

**Description technique**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ø serrage D <sub>1</sub> | 20 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>         | 33 mm         |
| Longueur de col cote A   | 130 mm        |
| Ø ext. D                 | 42 mm         |
| Support                  | BT 40 A = 130 |
| Norme de porte-outils    | ISO 7388-2    |
| Norme de porte-outils    | JIS B6339     |
| Forme                    | ADB           |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrin de frettage             |

## Accessoires

|   |                |
|---|----------------|
| Unités de refroidissement Type CU1                                    | 354215 CU1     |
| Appareils de frettage Type SU1  | 354210 SU1     |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40                                       | 308760 40      |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40      |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40                 | 308806 40      |
| Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm      | 354236 16,1-22 |
| Sous-armoire  | 354290         |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40                                       | 308790 40      |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40                                       | 308785 40      |
| Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm     | 354235 16,1-22 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40                                       | 308795 40      |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40                 | 308802 40      |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40                                       | 308765 40      |
| Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 12-20 mm         | 354240 12-20   |
| Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 40                    | 354225 40      |