



## Rubans adhésifs en PVC, Couleur: ORANGE



### Données de commande

N° commande	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Classe d'article	08M

### Description

#### Exécution:

Le ruban adhésif **3M™ 764i** peut être utilisé pour les applications non critiques, par ex. marquages de couleur et emballages. Il est résistant à la corrosion, à l'abrasion et à l'humidité, flexible, souple et facile à appliquer.

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.

#### Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

### Description technique

Épaisseur	0,125 mm
Référence fabricant	764i
Largeur	50 mm

Longueur	33 m
Couleur	orange
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Extensibilité	180 %
Particularité	souple
Particularité	résistant à la corrosion
Particularité	résistant à l'humidité
Particularité	résistant à l'abrasion
Matériau support	Film PVC
résiste à des températures jusqu'à	29 °C
Support présent	non
Température de stockage	20 - 23 °C
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Type de ruban adhésif	une face
Résistance à la traction	2,28 N/mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,21 N/mm
Utilisation	Obturer
Utilisation	Marquer
Utilisation	Attacher
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Type de produit	Ruban adhésif