

Garant**Mandrin de frettage Type ADB, BT 50 A = 100, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	303445 6
GTIN	4045197486776
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Ø ext. D	27 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 50	354225 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Sous-armoire	354290
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50

Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50