



## Meuleuse d'angle, Type: AGV17-150



### Données de commande

N° commande	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Classe d'article	03M

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle **Milwaukee** avec démarrage en douceur, **verrouillage anti-redémarrage** et protection contre la surcharge. Meuleuse d'angle 1750 W / 150 mm à **régulation électronique constante**, fonction anti-kickback, **poignée antivibratoire**, changement de disque sans outil. Avec écrou de serrage **FIXTEC**.

#### Livraison:

Poignée supplémentaire, capot de protection, câble secteur 4 m.

### Description technique

Puissance absorbée	1750 W
Vibrations maximales suivant EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Arrêt kickback	oui
Prof. de tronçonnage max.	45 mm
Démarrage en douceur	oui
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	150 mm
Poids	3 kg
Référence fabricant	AGV17-150XCProTector/ Interrupteur "homme mort"

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	9500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle

---

## Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT
Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC