

**Pince de serrage ER, ER 32, Ø serrage nominal d: 13mm****Données de commande**

N° commande	309000 13
GTIN	4045197151582
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, p. ex. 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

Description technique

Ø serrage nominal d	13 mm
Support	ER 32
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	470 E
Ø ext. D	33 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage

