

**Rubans adhésifs textiles stabilisé, Largeur×longueur (mm×m): 38X25****Données de commande**

N° commande	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban **tesa® 53799** présente un excellent pouvoir adhésif sur les surfaces rugueuses. Il est facile à déchirer à la main, hydrofuge, résistant aux intempéries, très solide et très souple. Il est ainsi idéal pour les travaux de réparation et de construction les plus divers, mais aussi pour l'emballage, l'empaquetage, le collage, etc.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Couleur	rouge
Référence fabricant	53799
Largeur	38 mm
Epaisseur	0,31 mm
Longueur	25 m

Particularité	souple
Particularité	découpable à la main
Particularité	résistant à l'abrasion
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
résiste à des températures jusqu'à	110 °C
Support présent	non
Résistance à la traction	7,7 N/mm
Température de stockage	15 - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Type de ruban adhésif	une face
Matériau support	Tissu
Finesse de la toile	80 mesh
Extensibilité	11 %
Utilisation	Assembler
Utilisation	Emballer
Utilisation	Attacher
Utilisation	Recouvrir
Utilisation	Coller
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,47 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif