



## Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 173 E, Ø serrage: 3mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329550 3      |
| GTIN             | 4045197309518 |
| Classe d'article | 34D           |

### Description

#### Exécution:

Pinces de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

#### Norme:

**DIN 6343**

#### Précision:

**Tolérances de concentricité:** D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

#### Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de Ø 8,5 mm, avec rainures transversales.

### Description technique

|                   |          |
|-------------------|----------|
| F                 | 48 mm    |
| Angle $\alpha$    | 15 degré |
| A                 | 50 mm    |
| Ø serrage         | 3 mm     |
| K                 | 60 mm    |
| Longueur totale L | 94 mm    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type            | 173 E            |
| Type de produit | Pince de serrage |