

**Rubans adhésifs fibre, Largeur×longueur (mm×m): 25X50****Données de commande**

N° commande	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif en PP **3M™ 8954 très solidement renforcé à la fibre de verre (sens longitudinal et transversal)** présente une excellente résistance au déchirement et à l'abrasion.
Convient pour l'emballage de produits dangereux!

Utilisation:

Pour l'attachement et la fixation, p. ex. comme fixation de palettes ou de produits.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Largeur	25 mm
Référence fabricant	8954
Couleur	transparent
Longueur	50 m

Epaisseur	0,13 mm
Type de ruban adhésif	une face
Durée de conservation minimum	12 mois
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,7 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Utilisation	Coller
Utilisation	Attacher
Utilisation	Emballer
Extensibilité	10 %
Température de stockage	21 °C
Résistance à la traction	13,5 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	60 °C
Particularité	résistant au déchirement
Particularité	résistant à l'humidité
Particularité	résistant à l'abrasion
Support présent	non
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Matériau support	Film PP
Type de produit	Ruban adhésif