



## Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 250 mm



### Données de commande

N° commande	310100 250
GTIN	4019208025711
Classe d'article	36R

### Description

#### Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en fonte ou en acier.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

#### Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

#### Norme:

**DIN 702-4.**

#### Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

**Remarque(s):**

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors  $H_1$ : 82 mm

Hauteur avec mors  $H_2$ : 122 mm

$\varnothing$  centrage B: 200 mm

Profondeur centrage C: 5 mm

Carré K: 12 mm

---

## Description technique

Hauteur sans mors $H_1$	82 mm
Carré K	12 mm
Passage E	76 mm
Vitesse de rotation max.	2500 min <sup>-1</sup>
$\varnothing$ ext. A	250 mm
Poids	25,7 kg
$\varnothing$ centrage B	200 mm
Profondeur centrage C	5 mm
Hauteur avec mors $H_2$	122 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Fonte
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

---

## Accessoires

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin  
250

315200 250

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314620 250
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314400 250
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314000 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315000 250
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314020 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314600 250
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 250 mm	314420 250