

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 173 E, Ø serrage: 41 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 329550 41 |
| GTIN | 4045197309891 |
| Classe d'article | 34D |

Description**Exécution:**

Pincés de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Norme:**DIN 6343****Précision:**

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de Ø 8,5 mm, avec rainures transversales.

Description technique

| | |
|-------------------|----------|
| A | 50 mm |
| K | 60 mm |
| F | 48 mm |
| Angle α | 15 degré |
| Ø serrage | 41 mm |
| Longueur totale L | 94 mm |

| | |
|-----------------|------------------|
| Type | 173 E |
| Type de produit | Pince de serrage |