

**Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 173 E, Ø serrage: 21 mm****Données de commande**

N° commande	329550 21
GTIN	4045197309693
Classe d'article	34D

Description**Exécution:**

Pinces de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Norme:

DIN 6343

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de Ø 8,5 mm, avec rainures transversales.

Description technique

A	50 mm
F	48 mm
Angle α	15 degré
K	60 mm
Ø serrage	21 mm
Longueur totale L	94 mm

Type	173 E
Type de produit	Pince de serrage