


**Rubans adhésifs textiles stabilisé, Largeur×longueur (mm×m): 50X50****Données de commande**

N° commande	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

Le ruban **tesa® 53799** présente un excellent pouvoir adhésif sur les surfaces rugueuses. Il est facile à déchirer à la main, hydrofuge, résistant aux intempéries, très solide et très souple. Il est ainsi idéal pour les travaux de réparation et de construction les plus divers, mais aussi pour l'emballage, l'empaquetage, le collage, etc.

**Remarque(s):**

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

**Description technique**

Epaisseur	0,31 mm
Couleur	vert olive
Longueur	50 m
Référence fabricant	53799
Largeur	50 mm

Température de stockage	15 - 35 °C
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Extensibilité	11 %
Matériau support	Tissu
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
résiste à des températures jusqu'à	110 °C
Résistance à la traction	7,7 N/mm
Support présent	non
Particularité	souple
Particularité	découpable à la main
Particularité	résistant à l'abrasion
Finesse de la toile	80 mesh
Type de ruban adhésif	une face
Utilisation	Assembler
Utilisation	Emballer
Utilisation	Attacher
Utilisation	Recouvrir
Utilisation	Coller
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,47 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif