



Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 100 mm



Données de commande

N° commande	310500 100
GTIN	4019208027456
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 20 mm

Hauteur sans mors H₁: 50 mm

Hauteur avec mors H₂: 68 mm

Ø centrage B: 70 mm

Profondeur centrage C: 3 mm

Carré K: 8 mm

Description technique

Poids	2,9 kg
Carré K	8 mm
Hauteur sans mors H ₁	50 mm
Hauteur avec mors H ₂	68 mm
Passage E	20 mm
Vitesse de rotation max.	6300 min ⁻¹
Profondeur centrage C	3 mm
Ø ext. A	100 mm
Ø centrage B	70 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 100 mm

314000 100

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 100 mm

314600 100

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 100 mm

314620 100

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 100

315200 100

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 100 mm

314400 100

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 100

315000 100