



Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 125 mm



Données de commande

N° commande	310500 125
GTIN	4019208027340
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 32 mm

Hauteur sans mors H₁: 56 mm

Hauteur avec mors H₂: 78,5 mm

Ø centrage B: 95 mm

Profondeur centrage C: 4 mm

Carré K: 9 mm

Description technique

Profondeur centrage C	4 mm
Passage E	32 mm
Poids	4,5 kg
Hauteur sans mors H ₁	56 mm
Hauteur avec mors H ₂	78,5 mm
Ø centrage B	95 mm
Ø ext. A	125 mm
Carré K	9 mm
Vitesse de rotation max.	5500 min ⁻¹
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 125

315200 125

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 125 mm	314000 125
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 125 mm	314420 125
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 125 mm	314400 125
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 125 mm	314020 125
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 125 mm	314600 125
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 125 mm	314620 125