



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-2, Ø ext. A / cône: 160/4 mm



Données de commande

N° commande	310650 160/4
GTIN	4019208036564
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Pour broches DIN 55029 avec goujons filetés Camlock.

Norme:

DIN 702-2.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-2 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 42 mm

Hauteur sans mors H₁: 66 mm

Hauteur avec mors H₂: 92 mm

Nombre de goujons filetés: 3

Dim. goujons filetés: 7/16–20

Carré K: 10 mm

Description technique

Dim. cône	4
Vitesse de rotation max.	4600 min ⁻¹
Dim. goujons filetés	7/16–20
Carré K	10 mm
Passage E	42 mm
Ø ext. A	160 mm
Hauteur sans mors H ₁	66 mm
Poids	8,5 kg
Hauteur avec mors H ₂	92 mm
Nombre de goujons filetés	3
Norme	DIN 702-2
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm

314000 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314600 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314620 160

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm

314020 160

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160

315200 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160

315000 160