

**3M****Rubans adhésifs fibre, Largeur×longueur (mm×m): 50X50**

## Données de commande

N° commande	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Classe d'article	08M

## Description

### Exécution:

Le ruban adhésif en PP **3M™ 8954 très solidement renforcé à la fibre de verre (sens longitudinal et transversal)** présente une excellente résistance au déchirement et à l'abrasion.

**Convient pour l'emballage de produits dangereux!**

### Utilisation:

Pour l'attachement et la fixation, p. ex. comme fixation de palettes ou de produits.

### Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

## Description technique

Référence fabricant	8954
Couleur	transparent
Largeur	50 mm
Epaisseur	0,13 mm

Longueur	50 m
Type de ruban adhésif	une face
Durée de conservation minimum	12 mois
Extensibilité	10 %
Matériau support	Film PP
Support présent	non
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Résistance à la traction	13,5 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Particularité	résistant à l'humidité
Particularité	résistant au déchirement
Particularité	résistant à l'abrasion
Utilisation	Coller
Utilisation	Attacher
Utilisation	Emballer
Température de stockage	21 °C
résiste à des températures jusqu'à	60 °C
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,7 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif