

Garant**Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-F 63 court, Ø serrage D1: 25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 304306 25 |
| GTIN | 4045197587619 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d'arrosage.
HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Longueur de col cote A | 110 mm |
| Ø serrage D ₁ | 25 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 25 |
| Ø ext. D | 65 mm |
| Support | HSK-F 63 court |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | DIN 69882-4 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | F |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 25 | 309880 25 |
| Clé pour conduit d'arrosage HSK Pour HSK 25 | 309890 25 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 25 mm | 309900 25 |