

**Pince de serrage ER, ER 40, Ø serrage nominal d: 15mm****Données de commande**

N° commande	309040 15
GTIN	4045197151773
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, p. ex. 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Description technique

Ø serrage nominal d	15 mm
Support	ER 40
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	472 E
Ø ext. D	41 mm
Longueur totale L	46 mm
Type de produit	Pince de serrage

