

3M**Rubans adhésifs textiles Résistant aux UV, bleu-gris, Largeur×longueur (mm×m): 48X23****Données de commande**

N° commande	083615 48X23
GTIN	048011538518
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Grâce à sa structure souple et à sa **résistance aux UV**, le ruban adhésif **3M™ 8979** convient aux applications permanentes et temporaires **à l'intérieur et à l'extérieur**. En outre, il est **hydrofuge** et peut également être utilisé à des fins d'**étanchéité**.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Longueur	23 m
Référence fabricant	8979
Epaisseur	0,31 mm
Largeur	48 mm
Couleur	bleu-gris

Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Support présent	non
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Type de ruban adhésif	une face
Durée de conservation minimum	18 mois
Température de stockage	20 - 23 °C
résiste à des températures jusqu'à	93 °C
Extensibilité	19 %
Résistance à la traction	6,3 N/mm
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	souple
Particularité	résistant à l'abrasion
Matériau support	Tissu
Utilisation	Isoler
Utilisation	Etanchéfier
Utilisation	Recouvrir
Utilisation	Obturer
Utilisation	Attacher
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,212 N/mm
Attribut des noms de produit	bleu-gris
Type de produit	Ruban adhésif