


3M**Ruban de marquage de signalisation PVC, Couleur: YB****Données de commande**

N° commande	083637 YB
GTIN	2050001712356
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.

Le ruban adhésif convient pour identifier les zones dangereuses et les emplacements de matériaux, ainsi que pour marquer les coins et arêtes.

Idéal dans les zones peu empruntées par les chariots de manutention. Le ruban adhésif **3M™ 766i** est rayé jaune et noir.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Référence fabricant	766i
Epaisseur	0,125 mm

Longueur	33 m
Largeur	50 mm
Couleur	jaune noir
Type de ruban adhésif	une face
résiste à des températures jusqu'à	29 °C
Particularité	souple
Particularité	retrait aisé
Température de stockage	20 - 23 °C
Extensibilité	180 %
Matériau support	Film PVC
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Support présent	non
Résistance à la traction	2,28 N/mm
Utilisation	Identification
Utilisation	Marquer
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,21 N/mm
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Type de produit	Ruban adhésif