

Garant

Mandrins à pinces, très étroits, BT 40 A = 120, Plage de serrage: 2-6 mm



Données de commande

N° commande	302866 2-6
GTIN	4045197821577
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
- Queues avec finition dure.
- **La pince de serrage se serre par l'arrière au moyen d'une vis, un écrou de serrage n'est pas nécessaire!**

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806,

Clés de serrage AB 308820 – 308835,

Clés de serrage GARANT 309563,

Clés de serrage ALBRECHT 309572 – 309573.

Méthode d'usinage: UGV

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø ext. D: 27 mm

Description technique

Longueur de col cote A	120 mm
------------------------	--------

Ø D ₁	9 mm
Plage de serrage	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø ext. D	27 mm
Support	BT 40 A = 120
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40 SA	308830 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40 SA	308810 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40 SA	308812 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 SA	308820 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40