



## Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm avec joint et gicleurs, ER 25



### Données de commande

N° commande	309245
GTIN	4045197666703
Classe d'article	32Z

### Description

**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

Ø 2 mm sans gicleur et non étanchéifié.

Type A.

**Livraison:**

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1 mm.

### Description technique

Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type de produit	Pince de serrage

