

**Garant****Mandrin porte-fraise Antivibratoire, BT 40 A = 300, Ø mandrin d1: 22mm****Données de commande**

N° commande	303051 22
GTIN	4045197821669
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Forme cylindrique.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**
- **Exécution anti-vibratoire.**

**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

**Description technique**

Ø ext. D	48 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	22 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	19 mm
Support	BT 40 A = 300
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 12164-1

Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins porte-fraises

## Accessoires

Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40