

**Garant****Mandrin porte-fraise Antivibratoire, BT 50 A = 400, Ø mandrin d1: 27mm****Données de commande**

N° commande	303056 27
GTIN	4045197821768
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Forme cylindrique.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**
- **Exécution anti-vibratoire.**

**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

**Description technique**

Ø ext. D	58 mm
Longueur de col cote A	400 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	21 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	27 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	27 mm
Support	BT 50 A = 400
Norme	DIN 6357

Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins porte-fraises