

**HAINBUCH****Bague d'alésage pour têtes de serrage, Tête de serrage (SA): 80****Données de commande**

N° commande	329835 80
GTIN	2050001922588
Classe d'article	33H

**Description****Adapté(s) pour :**

Têtes de serrage pour auto-alésage 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Description technique**

Dimensions de l'attachement	80 mm
Type de produit	Bague d'alésage

**Accessoires**

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 51 mm	329944 51
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 41 mm	329940 41

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 26 mm	329940 26
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 61 mm	329944 61
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 55 mm	329940 55
Tête de serrage douce Ø alésage initial 40 mm	329946 40
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 38 mm	329944 38
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 15 mm	329944 15
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 13 mm	329940 13
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 27 mm	329944 27
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 72 mm	329940 72
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 21 mm	329944 21
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 60 mm	329940 60
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 47 mm	329944 47
Tête de serrage douce Ø alésage initial 60 mm	329946 60
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 38 mm	329940 38
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 34 mm	329940 34
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 11 mm	329940 11
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 56 mm	329944 56
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 66 mm	329940 66
	329940 68

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 68 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 37 mm

329944 37

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 80 mm

329944 80

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 39 mm

329940 39

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 50 mm

329944 50

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 63 mm

329944 63

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 73 mm

329944 73

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 17 mm

329944 17

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 63 mm

329940 63

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 25 mm

329944 25

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 22 mm

329940 22

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 71 mm

329944 71

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 48 mm

329944 48

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 79 mm

329944 79

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 31 mm

329944 31

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 10 mm

329940 10

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 22 mm

329944 22

329940 28

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 28 mm	
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 57 mm	329940 57
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 26 mm	329944 26
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 75 mm	329944 75
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 36 mm	329940 36
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 58 mm	329940 58
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 13 mm	329944 13
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 44 mm	329944 44
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 37 mm	329940 37
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 7 mm	329940 7
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 65 mm	329944 65
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 23 mm	329940 23
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 21 mm	329940 21
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 14 mm	329944 14
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 65 mm	329940 65
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 52 mm	329940 52
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 66 mm	329944 66
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 60 mm	329944 60

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 71 mm	329940 71
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 76 mm	329940 76
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 16 mm	329944 16
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 78 mm	329940 78
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 55 mm	329944 55
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 35 mm	329940 35
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 78 mm	329944 78
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 29 mm	329944 29
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 77 mm	329940 77
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 5 mm	329940 5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 48 mm	329940 48
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 18 mm	329944 18
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 20 mm	329940 20
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 31 mm	329940 31
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 34 mm	329944 34
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 59 mm	329940 59
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 18 mm	329940 18
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 9 mm	329940 9
	329944 40

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 40 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 30 mm

329944 30

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 43 mm

329944 43

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 70 mm

329940 70

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 54 mm

329944 54

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 11 mm

329944 11

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 76 mm

329944 76

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 25 mm

329940 25

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 52 mm

329944 52

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 51 mm

329940 51

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 69 mm

329944 69

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 32 mm

329940 32

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 62 mm

329940 62

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 53 mm

329944 53

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 10 mm

329942 10

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 39 mm

329944 39

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 30 mm

329940 30

329944 42

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 42 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 33 mm

329944 33

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 9 mm

329942 9

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 42 mm

329940 42

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 68 mm

329944 68

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 32 mm

329944 32

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 23 mm

329944 23

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 17 mm

329940 17

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 67 mm

329940 67

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 49 mm

329940 49

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 77 mm

329944 77

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 70 mm

329944 70

Tête de serrage douce Ø alésage initial 20 mm

329946 20

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 53 mm

329940 53

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 8 mm

329940 8

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 40 mm

329940 40

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 50 mm

329940 50

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 64 mm

329940 64

329944 35

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 35 mm

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 44 mm

329940 44

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 56 mm

329940 56

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 69 mm

329940 69

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 36 mm

329944 36

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 57 mm

329944 57

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 12 mm

329944 12

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 47 mm

329940 47

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 19 mm

329944 19

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 59 mm

329944 59

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 24 mm

329944 24

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 72 mm

329944 72

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 75 mm

329940 75

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 29 mm

329940 29

Tête de serrage douce Ø alésage initial 8 mm

329946 8

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 28 mm

329944 28

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 74 mm

329940 74

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 43 mm

329940 43



Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 80 mm	329940 80
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 74 mm	329944 74
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 45 mm	329940 45
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 14 mm	329940 14
Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 8 mm	329942 8
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 45 mm	329944 45
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 46 mm	329944 46
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 79 mm	329940 79
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 46 mm	329940 46
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 15 mm	329940 15
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 41 mm	329944 41
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 20 mm	329944 20
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 12 mm	329940 12
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 19 mm	329940 19
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 54 mm	329940 54
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 67 mm	329944 67
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 16 mm	329940 16
	329944 62

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 62 mm

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 6 mm 329940 6

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 24 mm 329940 24

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 58 mm 329944 58

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 64 mm 329944 64

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 1 mm) 49 mm 329944 49

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 33 mm 329940 33

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 73 mm 329940 73

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 27 mm 329940 27

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 1 mm) 61 mm 329940 61