



Mandrin de tour à 4 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 250 mm



Données de commande

N° commande	312000 250
GTIN	4019208026282
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Les faux plateaux bruts 317000 doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors H₁: 82 mm
 Hauteur avec mors H₂: 122 mm
 Ø centrage B: 200 mm
 Profondeur centrage C: 5 mm
 Carré K: 12 mm

Description technique

Vitesse de rotation max.	2500 min ⁻¹
Hauteur avec mors H ₂	122 mm
Profondeur centrage C	5 mm
Ø ext. A	250 mm
Ø centrage B	200 mm
Carré K	12 mm
Hauteur sans mors H ₁	82 mm
Poids	25,7 kg
Passage E	76 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Fonte
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315100 250
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314030 250
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314700 250
Jeu de mors rapportés, 4 pièces, tendres Pour type de mandrin 250 mm	314430 250

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin
250 mm

314100 250

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de
mandrin 250 mm

314630 250