



## Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 315/8 mm



### Données de commande

N° commande	310700 315/8
GTIN	4019208026855
Classe d'article	36R

### Description

#### Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

#### Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.  
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

#### Norme:

**DIN 702-3.**

#### Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

**Remarque(s):**

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 103 mm

Hauteur sans mors H<sub>1</sub>: 96 mm

Hauteur avec mors H<sub>2</sub>: 142 mm

Nombre de goujons filetés: 4

Dim. goujons filetés: M16

Carré K: 14 mm

**Description technique**

Dim. goujons filetés	M16
Vitesse de rotation max.	2300 min <sup>-1</sup>
Ø ext. A	315 mm
Carré K	14 mm
Passage E	103 mm
Nombre de goujons filetés	4
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	96 mm
Dim. cône	8
Poids	50 kg
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	142 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

**Accessoires**

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 315 mm

314420 315

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 315 mm

314620 315

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 315	315000 315
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 315 mm	314600 315
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 315 mm	314020 315
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 315	315200 315
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 315 mm	314400 315
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 315 mm	314000 315