

HAINBUCH**Etau MANOK, Tête de serrage (SA): 52****Données de commande**

N° commande	329810 52
GTIN	2050001922489
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d'usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Têtes de serrage adaptées, voir codes art. 329910–329946.

Description technique

Hauteur H	124 mm
Largeur B	159 mm
Poids	14 kg
Longueur L	214 mm
Dimensions de l'attachement	52
Ouverture	17 mm
Ecartement trous de fixation	184 mm

Répétabilité	0,01 mm
Force serrage max.	90 kN
Ø cercle trous	120 mm
Ø tête	80 mm
Plage de serrage	4 - 52 mm
Type de produit	Etaux de serrage