

Garant

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 160/5mm

**Données de commande**

N° commande	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Classe d'article	31R

Description**Exécution:**

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu de mors réversibles **avec denture convexe.**

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrins de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 42 mm

Hauteur sans mors H₁: 66 mm

Hauteur avec mors H₂: 92 mm

Nombre de goujons filetés: 4

Dim. goujons filetés: M10

Carré K: 10 mm

Description technique

Nombre de goujons filetés	4
Hauteur sans mors H ₁	66 mm
Poids	9,5 kg
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Hauteur avec mors H ₂	92 mm
Ø ext. A	160 mm
Passage E	42 mm
Carré K	10 mm
Dim. cône	5
Dim. goujons filetés	M10
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm	314000 160
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160	315200 160
	314020 160

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314620 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160

315000 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314600 160

Butées de pièce Hauteur h 15 mm

313033 15

Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm

313036 15