

HAINBUCH**Etau MANOK, Tête de serrage (SA): 65****Données de commande**

N° commande	329810 65
GTIN	2050001922496
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d'usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Têtes de serrage adaptées, voir codes art. 329910–329946.

Description technique

Longueur L	214 mm
Poids	13 kg
Hauteur H	124 mm
Largeur B	159 mm
Dimensions de l'attachement	65
Ø tête	99,5 mm
Répétabilité	0,01 mm

Ø cercle trous	120 mm
Ouverture	17 mm
Force serrage max.	105 kN
Ecartement trous de fixation	184 mm
Plage de serrage	4 - 65 mm
Type de produit	Etaux de serrage