

HAINBUCH**Etau MANOK, Tête de serrage (SA): 80****Données de commande**

N° commande	329810 80
GTIN	2050001922502
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d'usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Têtes de serrage adaptées, voir codes art. 329910–329946.

Description technique

Longueur L	264 mm
Hauteur H	140 mm
Largeur B	210 mm
Poids	23 kg
Dimensions de l'attachement	80
Répétabilité	0,01 mm
Ecartement trous de fixation	236 mm

Ø cercle trous	165 mm
Force serrage max.	115 kN
Ouverture	17 mm
Ø tête	115 mm
Plage de serrage	5 - 80 mm
Type de produit	Etaux de serrage