

Garant

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/6mm

**Données de commande**

N° commande	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Classe d'article	31R

Description**Exécution:**

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu de mors réversibles **avec denture convexe.**

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrins de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors H₁: 83 mm

Hauteur avec mors H₂: 124 mm

Nombre de goujons filetés: 4

Dim. goujons filetés: M12

Carré K: 12 mm

Description technique

Passage E	76 mm
Poids	28 kg
Vitesse de rotation max.	2700 min ⁻¹
Dim. cône	6
Dim. goujons filetés	M12
Nombre de goujons filetés	4
Hauteur avec mors H ₂	124 mm
Ø ext. A	250 mm
Hauteur sans mors H ₁	83 mm
Carré K	12 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315200 250
Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314620 250

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314000 250
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314400 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315000 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314600 250
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314020 250
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 250 mm	314420 250