


3M**Rubans isolants, 15 mm×10 m, Couleur: Y/G**

Données de commande

N° commande	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Le **ruban isolant en PVC souple 3M™ Temflex® 165** est **conçu pour une utilisation universelle**. Difficilement inflammable. Auto-extinguible, bonne résistance à l'huile et aux solvants.

Utilisation:

Pour l'isolation, l'attachement, la fixation et le marquage en couleur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Epaisseur	0,15 mm
Largeur	15 mm
Couleur	jaune-vert
Longueur	10 m

Référence fabricant	3M® Temflex® 165
Utilisation	Identification
Utilisation	Isoler
Utilisation	Attacher
Utilisation	Marquer
Résistance à la traction	2 N/mm
Support présent	non
Matériau support	Film PVC
Type de ruban adhésif	une face
Température de stockage	20 - 23 °C
résiste à des températures jusqu'à	90 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,2 N/mm
Extensibilité	200 %
Attribut des noms de produit	15 mm×10 m
Type de produit	Ruban adhésif