



Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/6 mm



Données de commande

N° commande	312700 250/6
GTIN	4019208026442
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors H₁: 83 mm
 Hauteur avec mors H₂: 124 mm
 Nombre de goujons filetés: 4
 Dim. goujons filetés: M12
 Ø cône de centrage B: 106,39 mm

Description technique

Ø cône de centrage B	106,39 mm
Hauteur sans mors H ₁	83 mm
Nombre de goujons filetés	4
Passage E	76 mm
Ø ext. A	250 mm
Dim. goujons filetés	M12
Dim. cône	6
Poids	30 kg
Hauteur avec mors H ₂	124 mm
Vitesse de rotation max.	3000 min ⁻¹
Carré K	12 mm
Norme	DIN 702-3
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315100 250
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314100 250
	314030 250

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm

314700 250

Jeu de mors rapportés, 4 pièces, tendres Pour type de mandrin 250 mm

314430 250

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm

314630 250