



Mandrin de tour à 4 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 100 mm



Données de commande

N° commande	312000 100
GTIN	4019208027838
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Les faux plateaux bruts 317000 doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 20 mm

Hauteur sans mors H₁: 50 mm
 Hauteur avec mors H₂: 68 mm
 Ø centrage B: 70 mm
 Profondeur centrage C: 3 mm
 Carré K: 8 mm

Description technique

Poids	2,9 kg
Carré K	8 mm
Hauteur sans mors H ₁	50 mm
Vitesse de rotation max.	4500 min ⁻¹
Ø centrage B	70 mm
Passage E	20 mm
Hauteur avec mors H ₂	68 mm
Ø ext. A	100 mm
Profondeur centrage C	3 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Fonte
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 100 mm	314700 100
Jeu de mors rapportés, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 100 mm	314500 100
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 100 mm	314100 100
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 100	315000 100

