


**Garant****Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-2, Ø ext. A / cône: 200/6mm**

## Données de commande

N° commande	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Classe d'article	31R

## Description

### Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

### Utilisation:

**Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.**  
Pour broches DIN 55029 avec **goujons filetés Camlock.**

### Norme:

**DIN 702-2.**

### Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.  
1 jeu de mors réversibles **avec denture convexe.**

### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.**

### Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-2 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Code couleur pour accessoires: Mandrins de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H<sub>1</sub>: 74,5 mm

Hauteur avec mors H<sub>2</sub>: 107 mm

Nombre de goujons filetés: 6

Dim. goujons filetés: 5/8-18

Carré K: 11 mm

## Description technique

Passage E	55 mm
Dim. cône	6
Ø ext. A	200 mm
Nombre de goujons filetés	6
Poids	16,7 kg
Dim. goujons filetés	5/8-18
Vitesse de rotation max.	3400 min <sup>-1</sup>
Carré K	11 mm
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	107 mm
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	74,5 mm
Norme	DIN 702-2
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

## Accessoires

Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314620 200
	315000 200

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200

Butées de pièce Hauteur h 15 mm

313033 15

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm

314020 200

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm

314000 200

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314600 200

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200

315200 200

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314400 200

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 200 mm

314420 200