


**Ruban de marquage de signalisation PVC, Couleur: WR****Données de commande**

N° commande	083637 WR
GTIN	2050001712349
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.

Le ruban adhésif convient pour identifier les zones dangereuses et les emplacements de matériaux, ainsi que pour marquer les coins et arêtes.

Idéal dans les zones peu empruntées par les chariots de manutention. Le ruban adhésif **3M™ 767i** est rayé rouge et blanc.

**Remarque(s):**

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

**Description technique**

Référence fabricant	767i
Longueur	33 m

Largeur	50 mm
Couleur	blanc rouge
Epaisseur	0,125 mm
Type de ruban adhésif	une face
Particularité	souple
Particularité	retrait aisé
Extensibilité	180 %
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Température de stockage	20 - 23 °C
Support présent	non
Matériau support	Film PVC
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
résiste à des températures jusqu'à	29 °C
Résistance à la traction	2,28 N/mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,21 N/mm
Utilisation	Identification
Utilisation	Marquer
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Type de produit	Ruban adhésif