



Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 315 mm



Données de commande

N° commande	312500 315
GTIN	4019208027272
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Les faux plateaux bruts 317000 doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 103 mm
 Hauteur sans mors H₁: 95 mm
 Hauteur avec mors H₂: 141 mm
 Ø centrage B: 260 mm
 Profondeur centrage C: 5 mm
 Carré K: 14 mm

Description technique

Poids	44,2 kg
Ø ext. A	315 mm
Hauteur avec mors H ₂	141 mm
Profondeur centrage C	5 mm
Ø centrage B	260 mm
Vitesse de rotation max.	2300 min ⁻¹
Carré K	14 mm
Hauteur sans mors H ₁	95 mm
Passage E	103 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 315 mm	314100 315
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 315 mm	314700 315