

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Taraud machine 6H, Filetage M (xPas): M8****Données de commande**

N° commande	082807 M8
GTIN	4250361209802
Classe d'article	04D

Description**Exécution:**

Taraud machine HSS, goujures droites, entrée sur 4 filets pour trous débouchants ou borgnes avec avant-trou de taraudage profond dans la classe de tolérance 6H.

Inserts filetés continus et solides HeliCoil® plus en **acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage** dans des tolérances étroites, **une qualité de surface élevée** ainsi qu'une **résistance à la corrosion et à la chaleur**. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages **durables** de qualité optimale pour **toutes les charges de service** (statiques et dynamiques) avec une **transmission idéale de la force**. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

Utilisation:

Pour la **réparation économique de filets endommagés** ou **usés** et comme élément de construction pour le **renforcement de filetages** en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Remarque(s):

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.

- **Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.**
- **Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.**

Description technique

Filetage M	M8
Nombre de touches filetées 082800	30
Ø perçage	8,4 mm
Type de produit	Taraud

