



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/8 mm



Données de commande

N° commande	310700 250/8
GTIN	4019208026084
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhme

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors H₁: 83 mm

Hauteur avec mors H₂: 124 mm

Nombre de goujons filetés: 4

Dim. goujons filetés: M16

Carré K: 12 mm

Description technique

Carré K	12 mm
Dim. goujons filetés	M16
Passage E	76 mm
Nombre de goujons filetés	4
Vitesse de rotation max.	3000 min ⁻¹
Ø ext. A	250 mm
Hauteur sans mors H ₁	83 mm
Dim. cône	8
Hauteur avec mors H ₂	124 mm
Poids	30 kg
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhme
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm

314400 250

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 250

315200 250

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314000 250
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314020 250
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 250 mm	314420 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314620 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314600 250
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315000 250