



## Meuleuse d'angle, Type: AGS15-125



### Données de commande

N° commande	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Classe d'article	03M

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle **Milwaukee** avec démarrage en douceur, **verrouillage anti-redémarrage** et protection contre la surcharge. Meuleuse spéciale 1500 W avec vitesse de rotation régulée **pour disques à lamelles**, avec régulation électronique constante. Avec élément de serrage.

#### Livraison:

Poignée supplémentaire, capot de protection, câble secteur 4 m.

### Description technique

Ø disque max.	125 mm
Référence fabricant	AGS15-125CProTector
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Poids	2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance absorbée	1500 W
Démarrage en douceur	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	7600 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle

---

## Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type NUT

073930 NUT

Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC

073930 FIXTEC