



## Meuleuse d'angle, Type: AGVM26-230



### Données de commande

N° commande	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Classe d'article	03M

### Description

#### Exécution:

#### Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:

- Moteur PROTECTOR protégé contre la poussière avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Protection anti-redémarrage.
- Poignée rotative, antivibratoire.
- Blocage de broche.

Moteur de **2600 W**. Avec **accouplement de sécurité** anti-kickback B-Guard, écrou de serrage **FIXTEC** et Autobalancer.

#### Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire. Avec écrou à serrage rapide **FIXTEC**.

### Description technique

Prof. de tronçonnage max.	68 mm
Démarrage en douceur	oui
Vibrations maximales suivant EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	5,8 kg
Puissance absorbée	2600 W
Ø disque max.	230 mm
Référence fabricant	AGVM26-230GEXProTector

Particularité	FIXTEC
Particularité	Autobalancer
Particularité	Interrupteur "homme-mort"
Particularité	Poignée rotative
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	6600 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle

---

## Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT