



## Meuleuse d'angle, Type: AGV24-230



### Données de commande

N° commande	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Classe d'article	03M

### Description

#### Exécution:

#### Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:

- Moteur PROtector protégé contre la poussière avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Protection anti-redémarrage.
- Poignée rotative, antivibratoire.
- Blocage de broche.

Les carters réduisent les vibrations jusqu'à 70 %.

#### Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.

### Description technique

Ø disque max.	230 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Prof. de tronçonnage max.	68 mm
Référence fabricant	AGV24-230GEProTector
Vibrations maximales suivant EN	2,7 m/s <sup>2</sup>
Poids	5,5 kg
Particularité	Autobalancer
Puissance absorbée	2400 W

Démarrage en douceur	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	6600 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle

---

## Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT