

FAHRION®
FAHRION® PRESSION

Mandrin à pinces ER de précision CENTRO P, HSK-A 63 court, Type CP pour ER: 32



Données de commande

N° commande	305910 32
GTIN	2050001703415
Classe d'article	33F

Description

Exécution:

Alternative à CENTRO P – sans joint, avec écrou de serrage ER Centro P 309655 **ou avec joint**, avec écrou de serrage ER CP pour disques d'étanchéité HP 309665 en association avec les disques d'étanchéité HP 309666 – 309668 (pour Al ou comme collecteur d'impuretés).

- **Cônes extérieur et intérieur rectifiés avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Concentricité du système et répétabilité de 3 µm en 3×D, maximum 50 mm en cas d'utilisation d'une pince de serrage de précision HP.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, un porte-outils spécialement conçu pour la grosse ébauche. Un corps de mandrin renforcé assure une meilleure stabilité et une grande rigidité radiale. Écrou de serrage monté sur roulements à billes avec filetage fin trapézoïdal pour des couples de serrage et des forces de serrage optimum, réduisant les vibrations.**
- **Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100% dans le mandrin et à l'écrou de serrage revêtu.**
- **Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.**

Avantage(s):

Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles ; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l'écrou de serrage avec revêtement de glissement ne font plus qu'un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

Utilisation:

Pour le serrage très précis d'outils à queue cylindrique.

Livraison:

Sans écrou de serrage.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, pinces de serrage ER de précision pour HP 309368 – 309381 et pour tarauds 309402 – 309419 (sauf Horex), écrous de serrage ER CP 309655; 309665, écrou de serrage ER HDC 309657, disques d'étanchéité HP 309666 – 309668, clé à mandrin CP 309754; 309756, clé à mandrin HDC 309745 / 309756.

Remarque(s):

- **Uniquement pour \varnothing nominaux jusqu'à la tolérance de \varnothing de queue h10.**
- **Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.**

Description technique

Plage de serrage	2 - 20 mm
Type CP pour ER	32
Longueur de col cote A	70 mm
\varnothing ext. D	50 mm
Forme	A
Série	Centro P
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces HDC	$\leq 3 \mu\text{m}$
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces HDC	$\leq 6 \mu\text{m}$
\varnothing serrage D_1	2-20 mm
Support	HSK-A 63 court
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min^{-1}
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP	$\leq 6 \mu\text{m}$
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP	$\leq 3 \mu\text{m}$
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 2 mm	309668 2
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	309378 10
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	309378 14
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309377 16
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309377 10
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 11 mm	309376 11
Jeu de pinces de serrage ER HP avec joint (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 20 mm) 469 E	309397
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 18 mm	309418 18
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309414 14
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 13 mm	309377 13
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309414 10
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309376 5
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 32	309756 32
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 18 mm	309377 18
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 16 mm	309376 16
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 17 mm	309377 17
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309414 16
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309414 12
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309376 4

Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309377 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm	309376 9
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 15 mm	309376 15
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309377 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309376 2
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309377 8
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309378 12
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 17 mm	309376 17
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309418 12
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309377 9
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 20 mm	309378 20
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309378 8
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 18 mm	309414 18
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	309378 16
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	309418 14
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309414 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309377 3
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	309418 11
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309377 11

Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309378 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309376 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 12 mm	309376 12
Clé à mandrin CP Type 32	309754 32
Jeu de pinces de serrage ER HP(4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 20 mm) 470 E	309396
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 18 mm	309378 18
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309377 12
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309414 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309376 3
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	309418 9
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 19 mm	309376 19
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	309418 16
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309376 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 20 mm	309376 20
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309418 6
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	309418 7
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 15 mm	309377 15
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 20 mm	309377 20
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309377 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 13 mm	309376 13
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 14 mm	309376 14

Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 20 mm	309418 20
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309414 4,5
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309414 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 18 mm	309376 18
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	309418 10
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 19 mm	309377 19
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm	309418 4,5
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309378 6
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309418 8
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309414 11
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309377 6
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309414 9
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm	309376 10
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 20 mm	309414 20
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm	309376 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309377 14