

**Mandrin de serrage, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	305528 20
GTIN	4045197550880
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Force de serrage jusqu'à 500 Nm.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, pinces de serrage 309566 – 309570 ou 309575 – 309576.

Description technique

Ø serrage D ₁	20 mm
Clé à ergot adaptée 628400	52 / 55
Ø ext. pinces de serrage D	52 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Force de serrage jusqu'à	500 Nm

Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309566 10
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309566 6
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309566 12
Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 52/55 mm	628400 52/55
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309566 8
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309566 16