

**Garant**
**Mandrin à pinces ER, HSK-F 63 A = 160, pour taille de pinces de serrage ER: 25**


## Données de commande

N° commande	305436 25
GTIN	4045197587725
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Passage percé (sans vis de réglage).
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 – types A et B.

### Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

### Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

### Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d'arrosage.  
Avec RFID/alésage Balluffchip.

## Description technique

Plage de serrage	1 - 16 mm
Pour pinces ER	25
Longueur de col cote A	160 mm
Ø ext. D	42 mm

Support	HSK-F 63 A = 160
Norme de porte-outils	DIN 69882-6
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	F
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308941 5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm	309430 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308960 11
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 16 mm	308959 16
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308962 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308960 4
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308962 5
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308962 6
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308946 6
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	308962 12
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308946 10
Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 25	309880 25

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	308962 14
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308959 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308941 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308941 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308962 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308960 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308962 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 11 mm	308946 11
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308959 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308960 7
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309430 3,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308962 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 12 mm	308959 12
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308946 8
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308959 9
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm	309240
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308941 2
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309430 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308941 8
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308962 4
Clé pour conduit d'arrosage HSK Pour HSK 25	309890 25
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309430 6
	309430 2,8

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	308946 14
Clé de serrage HiRunER pour clé de serrage Type 25	309749 25
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308941 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308960 10
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm	309430 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 14 mm	308959 14
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308959 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308941 12
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 13 mm	308959 13
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 15 mm	308962 15
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308960 12
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 13 mm	308962 13
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308941 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308941 15
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 13 mm	308946 13
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 11 mm	308959 11
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308946 9
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308960 14
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308946 5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308946 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308941 14
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	308962 16
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm	309021
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308960 13

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	308962 11
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	308946 16
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm avec joint et gicleurs	309245
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308959 5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308962 10
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308946 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308941 6
Ecrou de serrage ER High Speed Pour ER 25	309610 25
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm	309430 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308960 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308941 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308960 2
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308959 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308960 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308941 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308960 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308960 9
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 15 mm	308946 15
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308941 13
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2-16 mm Avec joint	309244
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308941 16
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308946 4
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 15 mm	308959 15
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308960 6
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308959 8

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	308946 12
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308959 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308960 15
Jeu de 7 pinces de serrage ER, 4 – 16 mm avec joint	309022